

モルタルスペーサ試験成績表

(QMスペーサーアーム付 D10～D13用・D16～D22用)

2019年6月度


殿



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

供試体寸法	50mm×100mm	n=3	最大荷重(kN)	圧縮強度(N/mm ²)
供試体材齢	28日	1	169	86.1
養生方法	標準	2	170	86.6
試験方法	JIS A 1108	3	186	94.7
圧縮強度規格値	80N/mm ² 以上	平均値		89.1

2. 寸法測定結果



項目 種類	外観・ 形状	寸法測定及び許容差(mm)											
		A(カブリ)				B				C(幅)			
		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小		
D10～D13用													
QMアーム付25	良	25.0+2.0	25.9	25.6	46.0±2.0	46.2	45.9	36.0±2.0	36.4	36.0			
QMアーム付27.5	良	27.5+2.0	28.2	27.9	46.0±2.0	46.3	46.0	36.0±2.0	36.5	36.2			
QMアーム付30	良	30.0+2.0	30.6	30.4	46.0±2.0	45.8	45.7	36.0±2.0	35.8	35.7			
QMアーム付35	良	35.0+2.0	36.1	35.7	46.0±2.0	46.8	46.6	36.0±2.0	36.1	35.9			
QMアーム付40	良	40.0+2.0	40.7	40.3	46.0±2.0	46.4	46.2	36.0±2.0	35.4	35.4			
QMアーム付42.5	良	42.5+2.0	43.1	42.9	46.0±2.0	45.9	45.7	36.0±2.0	36.3	35.7			
QMアーム付45	良	45.0+2.0	45.8	45.7	46.0±2.0	46.1	46.0	36.0±2.0	36.0	35.9			
QMアーム付47.5	良	47.5+2.0	48.5	48.0	46.0±2.0	46.5	46.2	36.0±2.0	35.8	35.7			
QMアーム付50	良	50.0+2.0	50.8	50.6	46.0±2.0	46.0	46.0	36.0±2.0	36.0	36.0			
QMアーム付55	良	55.0+2.0	55.7	55.5	46.0±2.0	46.2	46.2	36.0±2.0	36.2	36.2			
QMアーム付60	良	60.0+2.0	61.0	60.8	46.0±2.0	46.6	46.1	36.0±2.0	36.4	35.8			
QMアーム付65	良	65.0+2.0	65.3	65.3	46.0±2.0	46.4	46.3	36.0±2.0	36.0	35.6			
QMアーム付70	良	70.0+2.0	70.3	70.3	46.0±2.0	46.4	46.2	36.0±2.0	35.9	35.7			
QMアーム付75	良	75.0+2.0	76.0	75.7	46.0±2.0	46.2	45.8	36.0±2.0	36.2	35.8			
D16～D22用													
QMアーム付25	良	25.0+2.0	25.8	25.5	46.0±2.0	46.5	46.1	36.0±2.0	36.1	35.9			
QMアーム付27.5	良	27.5+2.0	28.0	28.0	46.0±2.0	46.0	45.9	36.0±2.0	36.2	35.8			
QMアーム付30	良	30.0+2.0	30.7	30.4	46.0±2.0	46.6	46.0	36.0±2.0	36.1	36.0			
QMアーム付35	良	35.0+2.0	35.8	35.5	46.0±2.0	46.7	46.0	36.0±2.0	36.3	36.3			
QMアーム付40	良	40.0+2.0	40.9	40.4	46.0±2.0	46.6	46.2	36.0±2.0	36.6	36.2			
QMアーム付42.5	良	42.5+2.0	43.1	42.8	46.0±2.0	46.5	46.2	36.0±2.0	36.2	35.7			
QMアーム付45	良	45.0+2.0	45.8	45.6	46.0±2.0	46.5	46.0	36.0±2.0	36.0	35.9			
QMアーム付47.5	良	47.5+2.0	48.2	48.0	46.0±2.0	46.6	46.3	36.0±2.0	36.5	36.0			
QMアーム付50	良	50.0+2.0	51.1	50.7	46.0±2.0	46.2	45.8	36.0±2.0	36.2	36.1			
QMアーム付55	良	55.0+2.0	55.7	55.4	46.0±2.0	46.0	45.6	36.0±2.0	36.3	35.7			
QMアーム付60	良	60.0+2.0	61.0	60.5	46.0±2.0	46.4	45.9	36.0±2.0	36.2	35.8			
QMアーム付65	良	65.0+2.0	65.8	65.4	46.0±2.0	46.2	46.0	36.0±2.0	36.0	35.7			
QMアーム付70	良	70.0+2.0	71.1	70.6	46.0±2.0	46.6	46.1	36.0±2.0	36.5	36.2			
QMアーム付75	良	75.0+2.0	75.8	75.4	46.0±2.0	46.5	46.3	36.0±2.0	36.0	35.7			

備考 測定はノギスを使用しています。